



FZ061R

**Porte, univers, pour FR61\* armoires, IP55, 950x300 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	en saillie

**Dimensions**

Profondeur produit installé	25 mm
Profondeur interne	25 mm
Hauteur produit installé	900 mm
Largeur produit installé	250 mm

**Porte, couvercle**

Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

**Équipement**

Nombre de clés	1
----------------	---

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP55
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui