



FZ095R

Porte, univers, pour FR95* armoires, IP55, 1400x1300 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche, à droite
Mode de fixation	en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé	25 mm
Profondeur interne	25 mm
Hauteur produit installé	1350 mm
Largeur produit installé	1250 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d`acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Équipement

Nombre de clés	1
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP55
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui