



FZ164N

Portes,univers,droite+gauche,transparentes,RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte à gauche ; à droite

Dimensions

Profondeur produit installé 12 mm
 Hauteur produit installé 1069 mm
 Largeur produit installé 519 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable et avec crémone
 Nombre de serrure de la porte 1
 Type de portes pour les armoires électriques porte partielle
 Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur blanc paloma
 Couleur blanc
 Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Équipement

Nombre rangées 7
 Nombre de travée de large 4
 Nombre de clés 1

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP44