



FZ195N

Porte, univers, droite, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1850x300mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 1819 mm

Largeur 269 mm

Profondeur 12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Nombre de portes 1

Type de porte Butée de porte

Type de poignée Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matière Acier

Traitement de surface Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Droite

Équipement

Nombre de travée de large 1

Sécurité

Indice de protection IP IP44

Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non