



FZ197N

**Porte, univers, gauche, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1850x800mm**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret En saillie

**Dimensions**

Hauteur	1819 mm
Largeur	248 mm
Profondeur	12 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Nombre de serrure de la porte	0

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Architecture**

Position de la porte Gauche

**Équipement**

Nombre de travée de large 1

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure

**Connectivité**

Type de montage Fixation par encliquetage

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non