



FZ204N

**Porte, univers, droite, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1700x550mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

##### Dimensions

Hauteur 1669 mm

Largeur 519 mm

Profondeur 12 mm

##### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Nombre de portes 1

Type de porte Butée de porte

Type de poignée Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

##### Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matière Acier

Traitement de surface Thermolaquage

##### Architecture

Position de la porte Droite

##### Équipement

Nombre de travée de large 2

##### Sécurité

Indice de protection IP IP44

Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone

##### Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

##### Capacité

Nombre de modules 0

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non