



FZ217D



Porte transp., univers, droit, pour IP 54, classe protection I, 1900x600 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte à droite

Dimensions

Profondeur produit installé 20 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 600 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte butée

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Équipement

Nombre de travée de large 2

Nombre de clés 1

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP54

Classe de protection classe I

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non