



FZ219D



**Porte transp., univers, droit, pour IP 54, classe protection I, 1900x550 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte à droite

**Dimensions**

Profondeur produit installé 20 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 550 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte butée

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Équipement**

Nombre de travée de large 2

Nombre de clés 1

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP IP54

Classe de protection classe I