



FZ223D



Porte transp., univers, droit, pour IP 54, classe protection I, 1900x800 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite
-------------------------------	----------

Dimensions

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	1900 mm
Largeur produit installé	800 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Équipement

Nombre de clés	1
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non