



FZ226N

**Porte, univers, gauche, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1550x800mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

##### Dimensions

Hauteur	1519 mm
Largeur	248 mm
Profondeur	12 mm

##### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Nombre de serrure de la porte	0

##### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

##### Architecture

Position de la porte Gauche

##### Équipement

Nombre de travée de large 2

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Type de verrouillage	Sans serrure

##### Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

##### Capacité

Nombre de modules 0

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non