



G12127035



**Angle extérieur réglable pour goulotte BRN 70x130mm en PVC en gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation serrage

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 67 mm

Longueur 40 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 40 mm

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Extérieur

Couvercle avec joint -

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 85 / 95 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...60 °C

