



Cloison pour gouttes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits BRSN / LFS

Dimensions

Hauteur de goutte 70 mm

Longueur 2000 mm

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

G1612