



G2GG200

Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 200A

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible SEV2

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Courant électrique

Courant assigné nominal 200 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 120 kA

Dimensions

Hauteur 134 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 45 mm