



GP104T



Porte transparente pour GD104.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	180 mm
Largeur	110 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Couleur	Blanc
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Serrure à barillet