



HA70252K

Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatibilité produits	HA7
------------------------	-----

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	25 mm
---------------------	-------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
----------------------	-----------

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Largeur du couvercle	25 mm
----------------------	-------

Matières

Couleur	gris clair
---------	------------

Matière	PC-ABS
---------	--------

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Température

Température ambiante	-25...90 °C
----------------------	-------------