



HA780120

Goulotte de câblage HA7 80x120 gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	120 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	315
Section intérieure / utile	7898 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	226
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	438

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Classement en réaction au feu	M1
Température	
Température ambiante	-25...90 °C