



Couvercle en PPO sans halogene pour goulotte de câblage HNG 37mm gris clair

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatibilité produits HN, HNG

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 37 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Couvercle avec joint Non

Largeur du couvercle 37 mm

Matières

Couleur gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Température

Température ambiante -25...90 °C

HN3703727035