



HNG7503707035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x37mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	75 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	37 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	65
Section intérieure / utile	1386 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	46
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	90

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V1

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Température

Température ambiante	-25...90 °C
----------------------	-------------