



HNG7507507035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x75mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 75 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 75 mm

Largeur des découpes latérales 5 mm

Largeur de languette 7.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 218

Section intérieure / utile 4671 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 156

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 303

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Classement UL 94 V1

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Température	
Température ambiante	-25...90 °C