



HTC310H

Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Modèle

Nombre de modules 2

Tension

Tension de service 24 V DC

Standards

Directive européenne RoHs conforme

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25...70 °C

Température de stockage/transport -35...70 °C