



HZ076

BORNES A CAGE POUR HA358

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles

3 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal

630 A

Connexion

Section de raccordement en câble souple

70 / 300mm²

Standards

Directive européenne WEEE

concerné