



HZ156

Barre de pontage 160A

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	125 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	300 mm
--------------------------	--------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------