



HZ159

Barre de pontage 630A

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	300 mm
Hauteur produit installé	200 mm
Largeur produit installé	200 mm

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui