



HZ159

### Barre de pontage 630A

#### Caractéristiques techniques

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Profondeur produit installé	300 mm
-----------------------------	--------

Hauteur produit installé	200 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	200 mm
--------------------------	--------

##### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------