



HZT631

### Adaptateur pour disjoncteur SLS 3P sur JdB

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur	81 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Distance des barres omnibus	40 mm

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P

##### Conditions d'utilisation

Tropicalisation/humidité/Exécution	90%/20°C - 50%/40°C
Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 80 °C

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------