



Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 2000 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure | 14500 - 14500 mm ² |

Matière

| | |
|----------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK10 |
| Indice de protection IP | IP40 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 40 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 3 |
| Nombre de cloisons clipsables | 2 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | Oui |

JK113B20