



JK113B20

**Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation vissé au goulotte

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur produit installé	2000 mm
Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Largeur produit installé	250 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm

**Matières**

Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Type de traitement de surface	brut
Transparent	Non

**Câble**

Section intérieure / utile 14500 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	2
Nombre de compartiments	1 / 3
Nombre d'agrafes par mètre	1

**Standards**

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne WEEE	non concerné

**Température**

Température ambiante -5...60 °C