



JK113B26

Goulotte GAMMA 250x70 L=2,6m BP

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé au goulotte

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur produit installé	2600 mm
Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2600 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Largeur produit installé	250 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Type de traitement de surface	brut
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile 14500 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	2
Nombre de compartiments	1 / 3
Nombre d'agrafes par mètre	1

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne WEEE	non concerné

Température

Température ambiante -5...60 °C