



K37N

Bloc de jonction, 1x25mm²-2x16 mm²(phase 1- 3), 1x25mm²-6x16mm² (phase 4)

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 80 A

Dimensions

Profondeur produit installé 49 mm

Hauteur produit installé 62 mm

Largeur produit installé 148 mm

Connexion

Type de connexion vis

Équipement

Nombre de sorties 12

Nombre d'entrées 5

Standards

Directive européenne WEEE concerné