



K96H

**Borne de barre, 25mm<sup>2</sup>-95mm<sup>2</sup> pour barres 12x5mm, 25mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> pour barres 12x10mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	16 - 95 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Couple de serrage	10 - 10 Nm
-------------------	------------

##### Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Largeur	22 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	225 A
-------------------------	-------