



Borne de barre 50mm²- 150mm², pour barres 12x5mm et 12x10mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	50 - 150 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	50 - 150 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	15 - 15 Nm
-------------------	------------

Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Hauteur	19,50 mm
Largeur	34 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	275 A
-------------------------	-------

K96K