



Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 70 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	8 - 8 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	25,50 mm
Profondeur	42 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	175 A
-------------------------	-------

K96M