



K96N

**Borne de barre 10mm<sup>2</sup>-50mm<sup>2</sup> pour barres 12x5mm pour conducteurs en alu et cuivre**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |

**Installation, montage**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 20 - 20 Nm |
|-------------------|------------|

**Dimensions**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur de barre du jeu de barres  | 12 mm    |
| Largeur/épaisseur du jeu de barres | 5 - 5 mm |
| Hauteur                            | 25,10 mm |
| Largeur                            | 25,10 mm |
| Profondeur                         | 62 mm    |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 150 A |
|-------------------------|-------|