



K96R

**Borne de barre 6 - 70mm<sup>2</sup>, pour barres en cuivre 12x5mm**

**Caractéristiques techniques**

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 175 A

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple 6 - 70mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (rigide) 6...70 mm<sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui