



KB963N

## Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> bleu 12M

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

#### Modèle

Nombre de modules	11
-------------------	----

#### Compatibilité

Destiné aux références compatible	MZ201 ; MZ202 ; MZN173 ; MZS173
-----------------------------------	---------------------------------

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	415 V
------------------------------	-------

#### Tension

Tension maxi d'utilisation	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Longueur	195 mm
Pas	17.8 mm
Distance de fixation en pas de module	2

#### Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1 phase
---	---------

#### Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
--	-----

#### Connexion

Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Non
---	-----

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	11
---	----

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

