



Pont de liaison, 1 pôle, languette/phase, 125 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 1 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.2 W

Câble

Longueur de câble 125 mm

Standards

Directive européenne WEEE concerné

KC125