



KC325

Pont de liaison,3pole,langnette/phase,125mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.6 W

Câble

Longueur de câble 125 mm

Standards

Directive européenne WEEE concerné