



KC350

Pont de liaison,3pole,languette/phase,150mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.9 W

Câble

Longueur de câble 150 mm

Standards

Directive européenne WEEE concerné