



KCF668S

Barre verticale 63A Gauche/Droite (sym.) L1L2L3N et L1L2L3N 125mm 3-rangées

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²