



KDN263AZ

Barre 12 modules 2P avec 1mod d'espace (LN-space-LN-space-LN-space)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Longueur 212 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

Capacité

Nombre de modules 12