



Barre de pontage L1NL2NL3N 125A fourche 35mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Longueur 964 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 35 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

Capacité

Nombre de modules 54

KDN599B