



Barre de pontage 3P+N+1/2mod 80A fourche 16mm² L1L2L3N-1/2

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 1035 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm²

Capacité

Nombre de modules 48

KDN680Z