



KDQ08057011



Couvercle à ressort Q08 pr revêt. 5mm gf

Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	53 mm
Longueur extérieur	314 mm
Longueur intérieur	294 mm
Largeur intérieur	294 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	314 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	Couverture à charnière
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
---------------------------	---

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	8
Nombre de boîte d'appareillage	4

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------