



KDQ08059005



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	53 mm
Longueur extérieur	314 mm
Longueur intérieur	294 mm
Largeur intérieur	294 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	314 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	Couverture à charnière
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
---------------------------	---

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	8
Nombre de boîte d'appareillage	4

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------