



KDR463B

## Barre de pontage sécable, isolée, 4P 63A fourche 10mm<sup>2</sup> 57C

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

#### Architecture

Nombre de pôles 4

#### Dimensions

Longueur 1015 mm

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

#### Capacité

Nombre de modules 57