



KDS463A

## Barre 12 modules 63A L1L2L3N - L1L2L3N - L1L2L3N QuickBusbar

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

#### Architecture

Nombre de pôles 4

#### Dimensions

Longueur 215 mm

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

#### Capacité

Nombre de modules 12