



KDS463AT

## Barre 12 modules 63A L1L2L3N - L1N - L2N - L3N - L1N QuickBusbar

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	3P+N

#### Connectivité

Largeur de fiche	11.5 mm
------------------	---------

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
------------------------------	-------------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Longueur	215 mm
Pas	17.8 mm

#### Matières

Couleur	gris
---------	------

#### Installation, montage

Sens de montage	horizontal
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Oui
Type de connexion	cage à vis

#### Câble

Section	10 mm <sup>2</sup>
---------	--------------------

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	5
---	---

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-25...55 °C
Température de stockage/transport	-40...75 °C
Isolé	Oui

---