



Barre 24 modules 63A (L1N-L2N-L3N - L1N-L2N-L3N)x2 QuickBusbar

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 430 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Capacité

Nombre de modules 24

KDS563C