



KF82A

**Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Nombre de pôles  | 1 P   |
| Mode de fixation | vissé |

**Fonctions**

|   |     |
|---|-----|
| Adapté à un conducteur à fil fin                  | Non |
| Adapté pour câbles à brins fins sans embout       | Non |
| Adapté pour câbles à brins extra fins             | Non |
| Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |

**Intensité du courant**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

**Matières**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Matière | mélange de matériaux |
|---------|----------------------|

**Connexion**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Section de borne  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Type de connexion | cage à vis         |

**Accessoires inclus**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Type d'accessoire | Borne d'alimentation |
|-------------------|----------------------|

**Equipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 1 |
| Nombre d'entrées  | 1 |

**Standards**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

**Sécurité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Non |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Sans halogène                | Oui |