



KF83A

Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Adapté à un conducteur à fil fin	Non
Adapté pour câbles à brins fins sans embout	Non
Adapté pour câbles à brins extra fins	Non
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout	Non

Tension

Tension maxi d'utilisation	500 V
----------------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Matières

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

Connexion

Section de borne	35 mm ²
Type de connexion	cage à vis

Accessoires inclus

Type d'accessoire	Borne d'alimentation
-------------------	----------------------

Équipement

Nombre de sorties	0
Nombre d'entrées	1

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui